

*Las conexiones eléctricas estándar de Insight en el local se encuentran en la parte superior izquierda del exhibidor.*

Lácteos / deli / bebidas


con puertas EcoVision

Hoja de datos del exhibidor

**N/P 0535996\_N**

Certificado por la NSF®

Enero de 2023



\*Los serpentines, los ventiladores y los TXV son modulares con uno en cada sección del gabinete de 3 o 4 pies.

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestra un exhibidor de 12 pies.

## Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

*Las conexiones eléctricas estándar de Insight en el local se encuentran en la parte superior del exhibidor.*

|                                           |          |                          |           |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Datos de rendimiento                      | Página 2 | Pesos de envío estimados | Página 6  |
| Datos del producto (estadísticas de AHRI) | Página 2 | Opciones de estantes     | Página 6  |
| Corte transversal                         | Página 3 | Diagramas de cableado    | Página 7  |
| Perspectiva de plano                      | Página 4 | Historial de revisiones  | Página 10 |
| Cargas eléctricas                         | Página 5 |                          |           |

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Data sheet-Insight IDD5SL-SP  
Hoja de datos-Insight IDD5SL-SP

**Datos de refrigeración <sup>1</sup>**

| IDD5SL                                            |                                             | Vida de estante óptima                       |                         |                      |                                      |                   | Comparación del consumo de energía      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Opción con puertas                                |                                             | EcoVision                                    |                         |                      | EcoVision HA                         | EcoVision HA+     | EcoVision                               |
| Aplicación                                        |                                             | Lácteos / deli / bebidas / frutas y verduras | Colgadores <sup>4</sup> | Convertible / Carnes | Ambiente de Tipo 2, NSF <sup>5</sup> | Ambiente riguroso | Valor nominal de AHRI 1200 <sup>6</sup> |
| <b>Soportes s/iluminación</b>                     | Aire de descarga, °F (°C)                   | 37 (2.77)                                    | 36 (2.22)               | 34 (1.11)            | 34 (1.11)                            | 33 (0.55)         | 37 (2.77)                               |
|                                                   | Evaporador promedio, °F (°C) <sup>2,3</sup> | 34 (1.11)                                    | 33 (0.55)               | 31 (-0.55)           | 31 (-0.55)                           | 30 (-1.11)        | 34 (1.11)                               |
|                                                   | Paralelo, Btu/h/pie (W/m)                   | 180 (173)                                    | 200 (192)               | 215 (207)            | 225 (216)                            | 280 (269)         | 180 (173)                               |
|                                                   | Convencional, Btu/h/pie (W/m)               | 185 (178)                                    | 205 (197)               | 220 (212)            | 230 (221)                            | 285 (274)         | 185 (178)                               |
| <b>Soportes c/iluminación</b>                     | Aire de descarga, °F (°C)                   | 36 (2.22)                                    | 35 (1.66)               | 33 (0.55)            | 33 (0.55)                            | 32 (0)            | 36 (2.22)                               |
|                                                   | Evaporador promedio, °F (°C) <sup>2,3</sup> | 33 (0.55)                                    | 32 (0)                  | 30 (-1.11)           | 30 (-1.11)                           | 29 (-1.67)        | 33 (0.55)                               |
|                                                   | Paralelo, Btu/h/pie (W/m)                   | 194 (187)                                    | 214 (206)               | 228 (220)            | 238 (229)                            | 292 (280)         | 194 (187)                               |
|                                                   | Convencional Btu/h/pie (W/m)                | 200 (192)                                    | 220 (212)               | 235 (226)            | 245 (236)                            | 300 (288)         | 200 (192)                               |
| <b>Velocidad de los ventiladores <sup>7</sup></b> | IDD5SL6 (8.25 pulg.)                        | 1300                                         | 1300                    | 1300                 | 1300                                 | 1300              | 1300                                    |
|                                                   | IDD5SL4, 8, 12 (8.25 pulg.)                 | 1300                                         | 1300                    | 1300                 | 1300                                 | 1300              | 1300                                    |

**Notas:**

- Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente de Tipo 1 de NSF de 75 °F y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
- Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Ajuste a punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.
- Para aplicaciones DX CO<sub>2</sub>, la temperatura media del evaporador puede reducirse en 5 °F, pero no más de 10 °F. Debe utilizarse una válvula EPR si la temperatura de succión del sistema es inferior a 24 °F. Se utiliza una temperatura del tanque flash de 31 °F con una temperatura del evaporador de 24 °F cuando se dimensionan las selecciones de EEV predeterminadas para proporcionar una caída de presión mínima a través de la válvula de aproximadamente 50 psig. Para condiciones de funcionamiento que proporcionan una caída de presión a través de la válvula por encima de 65 psig o por debajo de 35 psig, el tamaño de la válvula de expansión electrónica debe determinarse mediante el programa de dimensionamiento del proveedor de válvulas y seleccionarse en la lista desplegable del Configurador de Productos de Hussmann (HPC).
- Colgadores Hussmann para estantes únicamente para aplicaciones para lácteos y deli.
- Datos de funcionamiento en un ambiente de Tipo 2 de NSF de 80 °F y una humedad relativa del 55%.
- El valor nominal de AHRI 1200 es únicamente para fines de comparación del consumo de energía.
- Algunas longitudes y aplicaciones requieren kits opcionales para el control de la velocidad de los ventiladores, aplicados por el Configurador de Productos de Hussmann.

**Datos de descongelamiento**

|                                                   | Tipo 1                    | Ambiente riguroso         |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Frecuencia</b> (horas entre descongelamientos) | 24                        | 12                        |
| <b>APAGADO</b>                                    |                           |                           |
| <b>Tiempo</b> (minutos)                           | 40                        | 30                        |
| <b>ELÉCTRICO O A GAS</b>                          | No está disponible        |                           |
| <b>Agua de descongelamiento <sup>8</sup></b>      | 1.0 lb/pie/día (1.5 kg/m) | 1.5 lb/pie/día (2.3 kg/m) |

<sup>8</sup> (± 15% basado en la configuración de los gabinetes y el aprovisionamiento del producto).

**Controles convencionales**

| IDD5SL                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control de contraflujo de baja presión Cl/CO <sup>9</sup></b>            |
| 26 °F / 16 °F<br>-3.3 °C / -8.9 °C                                          |
| <b>Solo unidad en interiores, terminación de descongelamiento a presión</b> |
| 48 °F (8.89 °C)                                                             |

<sup>9</sup> Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

**Carga estimada <sup>10</sup>**

|                | IDD5SL              |
|----------------|---------------------|
| <b>4 pies</b>  | 0.6 lb 10 oz 0.3 kg |
| <b>6 pies</b>  | 1.1 lb 18 oz 0.5 kg |
| <b>8 pies</b>  | 1.5 lb 24 oz 0.7 kg |
| <b>12 pies</b> | 2.9 lb 46 oz 1.3 kg |

<sup>10</sup> Este es un promedio para todos los tipos de refrigerantes. La carga de refrigerante real puede variar en aproximadamente media libra.

**Datos del producto**

|                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Volumen refrigerado bruto <sup>11</sup> (pies<sup>3</sup>/pie)</b>     | 11.6 pies <sup>3</sup> /pie (1.08 m <sup>3</sup> /m) |
| <b>Área de exhibición total AHRI <sup>12</sup> (pies<sup>2</sup>/pie)</b> | 4.29 pies <sup>2</sup> /pie (1.31 m <sup>2</sup> /m) |
| <b>Área de estante <sup>13</sup> (pies<sup>2</sup>/pie)</b>               | 9.85 pies <sup>2</sup> /pie (3.00 m <sup>2</sup> /m) |

<sup>11</sup> Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies<sup>3</sup>/pie [m<sup>3</sup>/m]

<sup>12</sup> Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies<sup>2</sup> [m<sup>2</sup>]/Unidad de longitud, pies [m]

<sup>13</sup> El área de superficie del estante está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante estándar para este modelo: (4) hileras para estantes de 22 pulg.

Exhibidor Insight de plataformas múltiples con puertas EcoVision, 5 niveles de exhibición, fondo estándar, altura delantera baja

**Insight IDD5SL**  
Lácteos / deli

Complemento del estante mostrado conforme a las pruebas:

Cuatro hileras para estantes de 22 pulg. espaciadas uniformemente entre la charola de exhibición inferior y el panel interior superior.


**Otros kits opcionales (tubería superior y ventiladores) agregan altura general al gabinete.**

**Se requiere un espacio mínimo de 1 1/2 pulg. para retirar la cubierta del paso de cables y un espacio de 6 1/2 pulg. para tener pleno acceso. Consulte el Manual de instalación para ver las instrucciones.**

**3 pulg. entre los gabinetes espalda con espalda.**

**Se muestra con el tope y el toldo con opción de elipse.**

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).




#### Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

# Perspectiva de plano de ingeniería

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).



(Se muestra el modelo de 12 pies)

|                                                                                                                                                     | 4 pies        | 6 pies        | 8 pies        | 12 pies        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>General</b>                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| (A) Longitud del gabinete (sin extremos ni separadores) (Cada extremo y separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes.) | 48 1/8 (1222) | 72 1/4 (1835) | 96 1/4 (2445) | 144 3/8 (3668) |
| Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del gabinete (incluye el tope)                                              | 43 5/8 (1108) | 43 5/8 (1108) | 43 5/8 (1108) | 43 5/8 (1108)  |
| Parte posterior del gabinete al frente del salpicadero                                                                                              | 35 5/8 (905)  | 35 5/8 (905)  | 35 5/8 (905)  | 35 5/8 (905)   |
| (B) Distancia entre los bordes de las patas externas y las patas centrales                                                                          | N/A           | 29 (737)      | 41 (1041)     | 41 (1041)      |
| (C) Distancia entre los bordes de las patas centrales                                                                                               | 41 1/8 (1045) | N/A           | N/A           | 41 1/8 (1045)  |
| Distancia entre las patas delanteras y el salpicadero                                                                                               | 8 (203)       | 8 (203)       | 8 (203)       | 8 (203)        |
| <b>Servicio eléctrico (Conexión del cableado eléctrico en el local)</b>                                                                             |               |               |               |                |
| (D) Extremo derecho del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local (parte superior del gabinete)                          | 39 3/8 (1000) | 63 1/2 (1613) | 87 1/2 (2223) | 135 1/2 (3442) |
| Parte posterior del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local                                                            | 18 (457)      | 18 (457)      | 18 (457)      | 18 (457)       |
| Longitud del paso de cables eléctricos                                                                                                              | 44 5/8 (1133) | 33 1/2 (851)  | 45 7/8 (1165) | 45 7/8 (1165)  |
| (E) Extremo derecho del gabinete al extremo izquierdo del paso de cables (parte superior del gabinete)                                              | 46 1/2 (1181) | 70 1/2 (1791) | 94 1/2 (2400) | 142 5/8 (3630) |
| <b>Salidas de desagüe</b>                                                                                                                           |               |               |               |                |
| (F) Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de desagüe                                                                                  | 24 1/8 (613)  | 24 1/8 (613)  | 24 1/8 (613)  | 72 1/4 (1835)  |
| Parte posterior exterior del gabinete al centro de las salidas de desagüe                                                                           | 33 1/2 (851)  | 33 1/2 (851)  | 33 1/2 (851)  | 33 1/2 (851)   |
| Tubo de goteo con cédula 40 de PVC                                                                                                                  | 1 1/4 (32)    | 1 1/4 (32)    | 1 1/4 (32)    | 1 1/4 (32)     |
| <b>Salida de refrigeración</b>                                                                                                                      |               |               |               |                |
| (G) Parte posterior del gabinete al centro de la salida de refrigeración                                                                            | 29 (737)      | 29 (737)      | 29 (737)      | 29 (737)       |
| Extremo del gabinete al centro de la salida de refrigeración                                                                                        | 8 1/2 (216)   | 8 1/2 (216)   | 8 1/2 (216)   | 8 1/2 (216)    |

## Datos eléctricos

| Número de ventiladores | 4 pies | 6 pies | 8 pies | 12 pies |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 8.25 pulg.             | 1      | 2      | 2      | 3       |

| Ventilador del evaporador              | Amperios |        |        |         | Watts  |        |        |         |
|----------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                                        | 4 pies   | 6 pies | 8 pies | 12 pies | 4 pies | 6 pies | 8 pies | 12 pies |
| 120 V 60 Hz Economizador de energía    | 0.25     | 0.50   | 0.50   | 0.75    | 16     | 32     | 32     | 48      |
| 230 V 50/60 Hz Economizador de energía | 0.13     | 0.26   | 0.26   | 0.39    | 16     | 32     | 32     | 48      |

### Capacidad mínima en amperios del circuito

|                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| 120 V 60 Hz Economizador de energía    | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.95 |
| 230 V 50/60 Hz Economizador de energía | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.59 |

|                                                            |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Protección máxima de sobrecarga del circuito, 120 V</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
| Protección máxima de sobrecarga del circuito, 230 V        | 15        | 15        | 15        | 15        |

### LÁMPARAS ESTÁNDAR

#### Toldo

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 hilera | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.48 | 19.3 | 31.6 | 38.6 | 58.0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|

### LÁMPARAS OPCIONALES

#### Toldo

|             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 hilera HO | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.66 | 26.5 | 39.5 | 53.0 | 79.4 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

#### Estante

Ninguna

#### Soporte

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 48 pulg. | 0.23 | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 27.3 | 47.7 | 47.7 | 68.2 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Total del circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + Total de lámparas opcionales

Total del circuito de lámparas de 230 V = Multiplique el total del circuito de lámparas 120 V por 0.52

### CALENTADORES ANTICONDENSACIÓN DEL MARCO

|                                                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| (Solo en la opción con puertas EcoVision II HA+) | 0.39 | 0.59 | 0.64 | 0.88 | 45.5 | 68.6 | 74.4 | 103.4 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

#### EXTREMOS o SEPARADORES

*Cada extremo estándar y cada separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes. El extremo de visualización opcional con tope de extremo agrega 3 3/4 pulg. (95 mm).*

#### DATOS FÍSICOS

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Tubo de goteo del exhibidor (pulg.)    | 1 1/4 |
| Tubo con cédula 40 de PVC              |       |
| Línea de líquido del exhibidor (pulg.) | 3/8   |
| Línea de succión del exhibidor (pulg.) | 5/8   |

#### PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

| Gabinete       | 4 pies    | 6 pies    | 8 pies     | 12 pies    | Extremo sólido<br>(cada uno) |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| <b>lb (kg)</b> | 760 (345) | 920 (417) | 1110 (504) | 1260 (572) | 80 (36)                      |

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

## Opciones de estantes

Dimensiones de estantes aprobadas para exhibiciones estándar (horizontal, soportes de 2 a 3 posiciones):

18 pulgadas  
20 pulgadas  
22 pulgadas  
24 pulgadas

Contacte al área de ingeniería para recibir recomendaciones de exhibición no estándar (soportes de 4 posiciones u otros).

Número mínimo de estantes: 3

Número óptimo de estantes: 4


Número máximo de estantes: 8

Número máximo de estantes iluminados: 0

Complemento del estante estándar para fines de prueba: (4) estantes de 22 pulg., distribuidos vertical y uniformemente.


## Cableado del ventilador Descongelamiento durante el apagado

Insight **IDD5SL**  
Lácteos / deli



## Circuitos de lámparas LED para toldos

### Lámparas LED EcoShine II para toldos – 1 hilera



### ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco  
● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE





Diagrama de cableado para 6 PUERTAS (12 PIES). El diagrama muestra la conexión de los cables GN, BK, WT y BL a los terminales de las puertas. Se detallan las conexiones para las lámparas LED de soporte y de toldo, así como los calentadores de las puertas.


Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

● = CORRIENTE DE 120 V    ○ = NEUTRO DE 120 V    ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL     = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE




# Calentador del marco de la puerta EcoVision HA+ solamente

Insight **IDD5SL**  
Lácteos / deli



3 PUERTAS / 4 PUERTAS (6 PIES / 8 PIES)



2 PUERTAS (4 PIES)

## ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco  
● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL  = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

## Cálculos de refrigeración y carga eléctrica estimados (solo para fines comparativos)

### Btu del gabinete

Al fin de calcular los Btu para un gabinete, consulte la tabla de datos de rendimiento en la página 2. Seleccione estantes con o sin iluminación y luego seleccione el tipo de sistema de refrigeración remota (paralelo o convencional) para obtener el número de Btu/h/pie. Multiplique este número por la longitud del gabinete para calcular el número de Btu por hora. Añada 10 Btu/h/pie para las lámparas LED para soportes.

### Requisitos eléctricos del gabinete

Consulte la clave de la tienda para determinar el número de circuitos. La iluminación debe estar especificada en dicha clave.

La carga eléctrica de los ventiladores para un gabinete se calcula seleccionando la longitud del gabinete y el voltaje de los ventiladores en la página 6. Por ejemplo, un gabinete de 12 pies utiliza 3 ventiladores. La clave de la tienda especifica ventiladores en un circuito de 230 V. En este ejemplo, los ventiladores usan 0.39 Amperios y la capacidad mínima en amperios del circuito (MCA) es 0.59. De ser el caso, los ventiladores ambientales, los calentadores anticondensación, los controladores, etc., también deben incluirse en la MCA. Asimismo, incluya las lámparas en la MCA si se encuentran en el mismo circuito.

Las lámparas pueden estar en un circuito aparte. Para calcular la carga de las lámparas: seleccione la longitud del gabinete (12 pies), el tipo de lámparas para toldos [estándar u opcional] (en este caso, 0.70 por ser estándar) y las lámparas para soportes [la máxima según las conexiones del gabinete] (0.57 para las lámparas para soportes EcoShine II 48); luego sume  $[0.48 + 0.57 = 1.05$  amperios para 120 V] (para 230 V, multiplique  $1.05 * 0.52 = 0.55$ ).

## Dimensionamiento de líneas — Consulte la clave de la tienda.

Las Tablas de dimensionamiento de líneas de Hussmann están diseñadas para su uso en los equipos de refrigeración de Hussmann.

Para pedir piezas o acceder a información adicional del producto por favor visite:

[parts.hussmann.com](https://parts.hussmann.com)

Llame sin cargo: 1.855.487.7778

## Historial de revisiones

Revisión A: Agosto 2013: Emisión original.

Revisión B: Octubre de 2015: Se agregaron serpentín, ventilador y selector de velocidad del ventilador a la imagen de la portada. Se actualizaron los Datos de refrigeración en la página 2. Se agregaron separación, notas de acceso e imagen de corte transversal.

Revisión C: Diciembre de 2015: Se actualizaron el corte transversal y la perspectiva de plano.

Revisión D: Abril de 2016: Se actualizaron la imagen de la portada y los datos de aplicación; se agregó volumen refrigerado bruto y se actualizó la perspectiva de plano.

Revisión E: Junio de 2016: Se actualizó el corte transversal.

Revisión F: Agosto de 2016: Se actualizaron el corte transversal y la perspectiva de plano.

Revisión G: Enero de 2017: Se eliminaron las referencias a EcoShine "Plus".

Revisión H: Abril de 2017: Se actualizaron los valores de energía de las lámparas LED.

Revisión J: Abril de 2017: Se actualizaron los valores de energía de las lámparas LED.

Revisión K: Septiembre de 2017: Se actualizó la página de notas.

Revisión L: Mayo de 2018: Se actualizó la información de la iluminación.

Revisión M: Febrero de 2021: Se eliminó la página de piezas de repuesto, se actualizaron los datos eléctricos y se actualizó el corte transversal.

Revisión N: Enero de 2023: Se agregó una nota de CO<sub>2</sub>, página 2.